

FLK 34/EZ-DR/ 100/KONFEK

Obj.č.: 2299482


Vyobrazení ukazuje 20-pólovou variantu



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2299482>

Kulatý kabel osazený dvěma 34pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 1 m

Údaje

EAN	 4 017918 886202
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,1262 kg
Informace v katalogu	Strana 506 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí U_N	< 50 V AC
	60 V DC
proudová zatížitelnost na větev max.	1 A
Max. odpor vedení	0,16 Ω /m
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C

Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Délka kabelu	1 m
Dílčí žíla, průřez	0,14 mm ²
AWG	26
Stavba vodiče: Počet lanek:	7
Dílčí žíla, materiál	pozinkovaná měď
Vnější průměr	10 mm
Kabel, osazení	Technika zářezových svorek, IEC 60352-4/EN 60352-4
Stínění	ne

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace GOST

Vyžádané aprobace: cUL / UL

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.