


HC-D 25-I-CT-M

Obj.č.: 1584392


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1584392>

Kolíková vložka HEAVYCON, řada D25, 25pólová, lisovaný spoj

Údaje

EAN	 4 046356 142656
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,0405 kg
Informace v katalogu	Strana 421 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
19.03.2009


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Poznámka	Pro pouzdro HEAVYCON provedení D25, lisovací dutinkové kontakty CK1,6-ED (lisovací dutinkové kontakty nejsou součástí dodávky)
Technika připojení	Lisovaný spoj
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C (včetně zahřátí kontaktů)
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III

Konstrukční a zkušební předpisy	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
	IEC 60352
Počet pólů	25+PE
Cykly zapojení	≥ 500
Typ konstrukce	D25
Přípojka podle normy	IEC / EN
Průřez přípoje	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Průřez přípoje AWG	26 ... 14
Délka odizolování dílčí žíly	8 mm
	6 mm (2,5 mm ²)
Pokyn pro montáž	- Je předepsáno použití kódovacích kolíků HC-CST (1676857) a kódovacích zásuvek HC-CBU (1676860).
	Konektory mohou být vsazeny jen ve stavu bez zatížení/napětí.

Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál kontakt	Slitina mědi
Materiál povrch kontaktu	Ag (alternativně Au)
Materiál držák kontaktu	PA

Elektrické parametry

Zatěžovací napětí (III/3)	250 V
Zatěžovací rázové napětí	4 kV
Jmenovitý proud	10 A

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace Popis Popis výrobku

Nářadí

1687419	CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0	Lisovací kleště pro svinuté kontakty CK 1,6 ED... a CK 2,5 ED...
---------	-------------------------	--

Obecně

1584868	HC-A-PES	Šroub PE pro kontaktní vložky série A
1772722	HC-CB	Kódovací svorník, umožňuje nezaměnitelné zasunování až šesti konektorů se stejným počtem pólů
1676860	HC-CBU	Kódovací zásuvka pro kódování až 16 konektorů
1676857	HC-CST	Kódovací kolík pro kódování až 16 konektorů
1604023	HC-SMR-D25	Rám pro montáž zástrček HEAVYCON, pro kontaktní vložky provedení D25
1884869	VC-EW 1,6	Uvolňovací nástroj, pro svinuté a stočené CK- 1,6-...kontakty

Výkres/schéma

Diagram







Diagram snížení výkonu: Konstrukční řada HC-D...C

Výkres v měřítku





Kolíková vložka



Montážní otvor

Schématický výkres



Obsazení pólů strany připojení: vlevo kolík; vpravo zásuvka

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.