

VS-09-IBS-ST

Obj.č.: 1689271


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689271>

Kompletní konektor D-SUB, pro INTERBUS, velikost Shell 1, kolík, šroubový spoj, stíněný, směr připojení přímý, krytí IP67



Údaje

EAN	 4 017918 892746
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,0919 kg
Informace v katalogu	Strana 184 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
10.05.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Mechanické parametry

Počet pólů	9
stíněno	ano
Cykly zapojení	≥ 200
Způsob připojení	Šroubové připojení

Průřez přípoje	0,14 mm ² ... 0,5 mm ²
Průřez přípoje AWG	26 ... 20
Vnější průměr vedení	5 mm ... 9 mm
kabelový vývod	šikmý
Barva	šedá
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 70 °C

Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál pouzdra	PA
Materiál držák kontaktu	PBTP
Materiál kontakt	Slitina mědi
Materiál povrch kontaktu	Zlato přes nikl
Materiál kabelové těsnění	CR/NBR
Druh ochrany	IP67

Elektrické parametry

Zatěžovací napětí (III/3)	63 V
Zatěžovací rázové napětí	0,5 kV
Jmenovitý proud	1 A

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
ochranný kryt		
1887086	VS-09-SD	Ochranný kryt D-SUB, velikost Shell 1, krytí IP54, pro montážní rám a pouzdro konektoru VS-09-...

Výkres/schéma

Schématický výkres



Zástrčka D-SUB 09.

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.