

SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH TQ

Obj.č.: 1456527


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1456527>

Vestavná zásuvka sběrnice systému, s vodově modrým zeleným nosičem kontaktů, 4pólová, M12-SPEEDCON, stíněná, s kódováním D, montáž zezadu stěny/vešroubováním závitem M16, s přímým pájeným spojem

Ethernet



Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
24.08.2010



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Údaje

EAN	 4 046356 617185
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,01421 kg
Informace v katalogu	Strana 90 (CAT-2-2013)

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	250 V
Počet pólů	4
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ

Izolační odpor	≥ 100 MΩ
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Kódování	D - data
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Cykly zapojení	≥ 100
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Ni/Au
Materiál držák kontaktu	PA 66
Materiál těla úchytky	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	NBR
Způsob montáže	Montáž zezadu stěny Pg9 s plochou maticí
Způsob připojení	Pájecí trny
Délka pájecích kontaktů	6 mm
ukazatel stavu	ne

Parametry vedení

Vlastnosti přenosu (kategorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
--------------------------------	--

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


GOST, UL Recognized

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma


Vrtací schéma/geometrie pájecí desky



Výkres v měřítku




M12 přídavný zástrčkový spoj




Montážní otvor s ochranou proti protočení
pro závit Pg9

Čelní pohled M12



Schématický výkres



Obsazení pólů zástrčky M12, 4pólová, s kódováním D, pohled ze strany zdířky

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.