

BMK 20X 8 YE

Obj.č.: 5031388

Obrázek ukazuje variantu BMK 38x11 ve žluté barvě


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=5031388>

Arch tkaných etiket, Arch, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí:
Plotter, Způsob montáže: Lepení, Velikost popisovaného pole: 20 mm
x 8 mm

Údaje

EAN	 4 017918 095413
Balení	10 ks
Celní tarif	39199000
Váha brutto v kusech	0,0106 kg
Informace v katalogu	Strana 293 (CAT-5-2013)

<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

Poznámka	možnost popisu pomocí CMS
Délka (b)	20 mm
Šířka (a)	8 mm
Barva	žlutá
Materiál základního prvku	Polyesterová fólie
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 80 °C
Obsažené látky	bez silikonu
Materiálem	Polyesterová fólie
Počet jednotlivých štítků	270

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

Obecně

5144819	CMS-P1-PAD	Příslušenství
---------	------------	---------------

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.