


RVT-PA 4

Obj.č.: 3240498

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240498>

Plastový rozpěrný nýt, pro průměr vyvrtaného otvoru 4 mm a tloušťku materiálu 1,5... 6 mm

Údaje

EAN	 4 046356 520348
Balení	100 ks
Celní tarif	39269097
Váha brutto v kusech	0,00018 kg
Informace v katalogu	Strana 543 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
13.07.2009



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.