


# HC-B 6-ESTQ-2,5

Obj.č.: 1605611


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1605611>

Zástrčková vložka HEAVYCON, řada B6, 6pólová, přípojka QUICKON

Údaje	
EAN	 4 017918 940706
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,05324 kg
Informace v katalogu	Strana 437 (CAT-4-2013)

### Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
01.08.2005


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

Obecná data	
Poznámka	Pro HEAVYCON-ADVANCE a pouzdro HEAVYCON provedení B6. Kódování kódovacím profilem CP-HC (1686478). HC-B6.../ HC-B10... pro 2 kódovací profily. HC-B16.../ HC-B24...pro 4 kódovací profily. Konektory mohou být uvedeny do provozu jen ve stavu bez zatížení / napětí.
Technika připojení	Přípojka QUICKON
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C (včetně zahřátí kontaktů)
teplota okolí (montáž)	-25 °C ... 50 °C

Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
Počet pólů	6+PE
Cykly zapojení	≥ 500
Typ konstrukce	B6
Průřez přípoje	0,34 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez přípoje AWG	22 ... 14
Průměr žíly, vč. izolace	1 mm ... 3,5 mm
Četnost připojení vedení se stejným průřezem	10
Pokyn pro montáž	Při obnoveném kontaktování vodiče se tento musí odříznout nad posledním kontaktním místem.

#### Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál kontakt	Slitina mědi
Materiál povrch kontaktu	Ag
Materiál držák kontaktu	PA
Materiál izolace žíly	PVC / PE

#### Elektrické parametry

Zatěžovací napětí (III/3)	400 V
Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Jmenovitý proud	16 A

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

CSA, cULus Recognized

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

## Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Obecně</b>		
1586112	HC-B 6-ANDOCK	Upevňovací rámy pro zásuvné jednotky, pro kontaktní vložky provedení B10, se 4 šrouby s plochou hlavou M5, vyrovnání zasunutí osa x/y +- 1,5 mm
1660407	HC-B 24-ADP-B 6-GY	Deska adaptéru HEAVYCON, provedení B24 na B6, pro stěnové výřezy provedení B24, šedá
1644326	HC-B-3PE	PE-násobič, pro 3 PE-přípojky, pro kontaktní vložky HC-B (kromě HC-B..E..ZZ) / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64
1604997	HC-B-PES	Šroub PE, pro kontaktní vložky HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64
1685327	HC-B-ZG	Třmeny pro odlehčení tahu, pro kontaktní vložky série: B-, BB-, D 40, D 64, DD a HV, přímého chodu kabelů
1685330	HC-B-ZS	Odlehčovací třmeny, pro kontaktní vložky řad: B-, BB-, D 40, D 64, DD a HV, boční kabelový vývod
1772722	HC-CB	Kódovací svorník, umožňuje nezaměnitelné zasunování až šesti konektorů se stejným počtem pólů
1676860	HC-CBU	Kódovací zásuvka pro kódování až 16 konektorů
1676857	HC-CST	Kódovací kolík pro kódování až 16 konektorů
1660957	HC-SMP 125-B 6-AML	Rám pro montáž zástrček HEAVYCON s montážním krytem s podélným zámkem, pro kontaktní vložky provedení B6
1687998	HC-SMR-2B 6	Rám pro montáž zástrček HEAVYCON, pro dvě kontaktní vložky provedení B6
1687956	HC-SMR-B 6	Rám pro montáž zástrček HEAVYCON, pro kontaktní vložky provedení B6
<b>Zástrčka / adaptér</b>		
1686478	CP-HC	Profil kódování, 4 profily kódování na pás, 40 pásů na VPE, k nasunutí do kódových drážek


**Výkres/schéma**

Diagram




Obrázek ukazuje zátěžový diagram různých kontaktních vložek řady B (B6 až B24), průřez vodiče 2,5 mm<sup>2</sup>


Výkres v měřítku



Kolíková vložka




Montážní otvor



Schématický výkres

Obsazení pólů strany připojení



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.