Výtah z online katalogu

SACC-DSI-MS-4CON-L180 SCO

Obj.č.:: 1553459



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1553459

Vestavná zástrčka senzoru/aktoru, 4pólová, M12-SPEEDCON, s kódováním A, montáž zezadu stěny/vešroubováním se závitem Pg9, s přímým pájeným spojem

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 11.09.2006

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Údaje

EAN	4 046356 156264
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,013 kg
Informace v katalogu	Strana 246 (CAT-2-2013)

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	250 V
Počet pólů	4
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Kódování	A - Standard
Druh signálu / kategorie	Univerzální
Cykly zapojení	> 100
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál držák kontaktu	PA 66
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	NBR
Způsob montáže	Montáž zezadu stěny M12 x 1 s plochou maticí
Způsob připojení	Pájecí trny

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace: GOST, UL Recognized

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma


Vrtací schéma/geometrie pájecí desky




Výkres v měřítku




Vestavná zástrčka M12



Montážní otvor s ochranou proti protočení pro závit Pg9



Schématický výkres



Obsazení pólů zástrčky M12, 4pólová, s kódováním A, pohled ze strany kolíku

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.