
Výtah z online katalogu

# SACC-SQ-M12FS-17CON-25F/0,5

Obj.č.:: 1441613



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1441613

Vestavná zásuvka senzoru/aktoru, 17pólová, M12, s kódováním A, montáž zpředu stěny/čtyřhranná přírubová montáž, s 0,5m TPE lankem, 17 x 0,14 mm

SPEEDCON LOCKING

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 29.09.2009

## Údaje

| | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 533928 |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 85444290 |
| Váha brutto v kusech | 0,0376 kg |
| Informace v katalogu | Strana 237 (CAT-2-2013) |

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

| | |
|---|---|
| jmenovitý proud při 40 °C | 1,5 A |
| Jmenovité napětí | 30 V |
| Počet pólů | 17 |
| Vnitřní odpor | ≤ 3 mΩ |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |

| | |
|---|---|
| Délka kabelu | 0,5 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka) |

**Obecné parametry**

| | |
|---|---|
| Normy/předpisy | Konektor M12 IEC 61076-2-101 |
| Kódování | A - Standard |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Krytí | IP67 |
| Materiál kontakt | CuZn |
| Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
| Materiál držák kontaktu | PA 66 |
| Materiál rýhovaná matice | Zinkový odlitek, niklovaný |
| Materiál těsnění | NBR |
| Způsob montáže | Montáž zpředu stěny Čtyřhranná příruba |
| Způsob připojení | Jednotlivá lanka |
| ukazatel stavu | ne |

**Parametry vedení**

| | |
|---|---|
| Typ kabelu | lanko TPE |
| Průřez vodiče | 0,14 mm² |
| Signální vedení AWG | 26 |
| barvy žíly | barevné kódování DIN 47100 |
| Materiál izolace žíly | TPE |
| Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 90 °C (kabel, pevné uložení) |

## Certifikáty/Osvědčení

Aprobace: GOST, UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

## Výkres/schéma

Výkres v měřítku







Schéma zapojení




Obsazení kontaktů zdířky M12

Schématický výkres




Obsazení pólů zástrčky M12, 17pólová, pohled ze strany zástrčky

## Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.