

## Sada rychlopájecí pistole pro začátečníky SK 3000



Obj. č.: 58 85 27

### Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup sady rychlopájecí pistole.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Účel použití

Pájecí pistole – základní sada obsahuje všechny potřebné součásti pro pokrytí veškerých pájecích prací v oblasti elektroniky.

### Rozsah dodávky

- Pájecí pistole s osvětlením pájených míst
- Pájecí pero pro precizní pájecí práce
- Třetí ruka
- Pájecí jehla
- Odpájecí sací pumpa
- Nádržka pro cínovou pájku
- Odkládací stojánek páječky
- Náhradní pájecí hrot pro páječku)

Všechny díly jsou uloženy v praktickém servisním kufříku.

### Podmínky pro pájení

Pájecí pistole a pájecí pero smějí být připojeny a provozovány pouze na běžné síťové napětí 230 V/ 50 Hz).

Pájecí práce na dílech pod napětím a za nepříznivých jsou nepřipustné.

Nepříznivé podmínky jsou:

- Mokro nebo příliš vysoká vlhkost vzduchu,
- Prach a hořlavé plyny, páry nebo rozpouštědla,
- Silné vibrace.

Jiné použití, než jaké bylo v předchozím textu popsáno, vede k poškození tohoto výrobku.

### Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění



**U škod, které vzniknou nedodržením tohoto návodu k obsluze, zaniká nárok na záruku. Za následné škody nepřebíráme odpovědnost!**

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do jednotlivých součástí a zařízení pájecí sady. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

- Konstrukce pájecí pistole odpovídá třídě ochrany 2 (dvojitá izolace). Je třeba dbát na to, aby izolace krytu nebyla ani poškozena ani zničena. Páječka je zkonstruována v třídě ochrany 1 a smí být provozována pouze na elektrické zásuvce s ochranným uzemněním (Schuko).
- Nikdy se páječky nedotýkejte mokřýma nebo vlhkýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Při pájení dostatečně větrejte. Pájecí a tavicí páry mohou být zdraví škodlivé.
- Přípojné kabely musí být chráněny před žářem a ostrými hranami.
- Při pájení noste vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.
- V blízkosti páječky/pájecí pistole nebo pájecí plochy by se neměli zdržovat děti.
- Pájejte pouze nehořlavé povrchy. Dbejte na okolní materiály, jelikož mohou být poškozeny žářem.



Vykřičník v trojúhelníku poukazuje na důležitá upozornění v tomto návodu k obsluze, která je třeba zohlednit.

## Uvedení do provozu

- Ohněte vnitřní část přiloženého stojánku páječky (lisovaný zinkový plech) cca 45° směrem nahoru.
- Připojte pájecí pistolí nebo pájecí pero do sítě.
- Po zahřátí a během přestávek odkládejte páječku na odkládací stojánek.
- Dbejte na čisté pájecí kontakty.
- Pájecí pistole a osvětlení pájeného místa se aktivuje stisknutím vypínače v rukojeti.
- Přiložte cínovou pájku k nahřátému pájecímu hrotu.
- Ohřejte pájecí místa a naneste cínovou pájku.
- Ponechejte pájecí místa zchladnout.
- Očistěte pájecí hrot vlhkou houbičkou.
- Po ukončení pájení vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechejte ji zchladnout.
- Pájecí hrot nečistěte pilováním, tím se poškozují.



Nikdy se nedotýkejte horkého pájecího hrotu. Nebezpečí popálení. Po použití ponechejte pájecí pero/pájecí pistolí vyhladnout. Nepotápět do vody! Při pracovní přestávce musí být páječka odložena na odkládací stojan. Dbejte na pracovní intervaly pájecí pistole (max. 12 vteřin pájení, potom min. 48 vteřin přestávka).

### Výměna pájecího hrotu

Uvolněte šrouby na pájecím hrotu a vytáhněte použitý pájecí hrot ven. Vložte nový pájecí hrot a pečlivě jej přišroubujte.

### Výměna osvětlení

Vyšroubujte vadnou žárovku z objímky a nahraďte ji novou žárovkou stejného typu.

## Záruka

Na sadu rychlopájecí pistole poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebením, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

## Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.

Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

	<b>Pájecí pistole</b>	<b>Pájecí pero</b>
Provozní napětí	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
Příkon	100 W	30 W
Osvětlení	2,2 V / 0,25 W E10 kuželová čočka	Bez omezení
Omezení provozní doby	max. 12 sek. potom 48 sek. přestávka	Bez omezení

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

**DO/2/2010**