



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Odsávač pájecích výparů ZD-153A



Obj. č.: 58 86 88



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup odsávače pájecích výparů Toolcraft ZD-153A. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Odsávač pájecích výparů saje kouř, který se vytváří v průběhu pájení a filtruje jej pomocí vyměnitelného filtru s aktivním uhlíkem. Výrobek je schválen pouze pro napájení ze standardní zásuvky elektrického proudu. K jeho napájení nepoužívejte žádné jiné zdroje proudu.

Rozsah dodávky

- Odsávač pájecích výparů
- 2 náhradní filtry s aktivním uhlíkem
- Deflektor
- Připojovací trubice
- Úchytka na stůl
- Návod k obsluze

Nastavení polohy



Zabezpečte, aby byl odsávač pájecích výparů vždy v poloze nad pracovním stolem. Odsávač pájecích výparů nesmí být nikdy umístěn přímo nad nějakou osobou.

- Uťahovací šroub úchytu připevněte k pevnému rovnému stolu. Zařízení umístěte hned vedle pracovní plochy.
- Do vodičích lišt na zadní straně přístroje připojte buď připojovací trubici, nebo deflektor s krytem.
- Všimněte si, že připojovací trubici lze nasunout na vodičí lištu jen z jedné strany. V případě potřeby připojte k trubici odsávací hadici.
- Uvolněte připevňovací šrouby a nakloňte odsávač do požadovaného úhlu. Upevňovací šrouby znovu utáhněte rukou.
- Variabilní rameno stojanu umožňuje nastavení odsávače výparů do požadované výšky na pracovní plochu.

Obsluha

- Zástrčku napájecího kabelu zapojte do síťové zásuvky.
- Přepínačem On/Off zapněte přístroj.
- Po dokončení práce přepínačem On/Off přístroj vypněte.
- Pokud nebudete přístroj delší čas používat, odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky.

Čištění a výměna filtru



Před čištěním a výměnou filtru zařízení vypněte. Zástrčku napájecího kabelu odpojte od síťové zásuvky. Pájecí výpary jsou vedeny přes vyměnitelný filtr s aktivním uhlíkem, který absorbuje částičky přítomné ve výparech. V případě viditelného znečištění filtr pravidelně vyměňujte, aby byl stále dokonale účinný. Filtr se nesmí namočit ani navlhnout.

1. Otevřete kryt a odstraňte filtr.
2. V případě potřeby výrobek vyčistěte suchým hadříkem, který nepouští vlákna. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani rozpouštědla.
3. Filtr nahraďte vhodným náhradním filtrem.
4. Kryt filtru znovu uzavřete.

Bezpečnostní pokyny

- Při montáži dejte pozor, abyste nepoškrábali povrch stolu! V případě potřeby použijte v úchytu ochrannou vložku nebo několik vrstev novinového papíru.
- Stojan instalujte jen na dostatečně pevný pracovní stůl. Stoly, které jsou vyrobeny ze skla, keramických nebo kamenných desek a dřevotřísek nejsou vhodné k namontování stojanu. Kromě toho se stojan nesmí montovat na poličky a jiný obdobně nestabilní povrch.
- Výrobek instalujte ve vhodné poloze a vezměte do úvahy silný pákový efekt výrobku.
- O výrobek se neopírejte a nepoužívejte ho k zavěšení jiných předmětů.
- Dejte pozor, aby se přes kryt větráku nedostaly do odsávacího otvoru a dovnitř zařízení žádné předměty.
- Tělo zařízení a připojovací část se nesmí dostat do kontaktu s horkými předměty, jako jsou např. pájecí kovy apod.
- Výrobek není hračka. Uchovávejte o mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Obalový materiál nenechávejte volně ležet. Mohl by se stát nebezpečnou hračkou pro děti.
- Nevystavujte výrobek extrémním teplotám, přímému slunečnímu světlu, silným nárazům, nadměrné vlhkosti, mokru, prachu, hořlavým plynům, páře nebo rozpouštědlům.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Odsávač pájecích výparů

Vstupní napětí:	220 – 240 V/AC, 50 Hz
Výkon:	23 W
Bezpečnostní třída:	1
Průtok vzduchu:	60 m ³ /hod.
Max. šířka desky pracovního stolu:	63 mm
Délka napájecího kabelu:	1,5 m
Rozměry (Š x V x H):	210 x 210 x 135 mm
Hmotnost:	2 320 g
Filtr s aktivním uhlíkem	
Rozměry (Š x V x H):	130 x 130 x 10 mm
Hmotnost:	12 g

Záruka

Na odsávač pájecích výparů Toolcraft ZD153-A poskytujeme **záruku 24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/11/2014