Výtah z online katalogu

Q 1,5/3IDC/13-13KU-KU

Obj.č.:: 1670248



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1670248

Spojka vedení, ke spojení kruhových vedení.

Údaje	
EAN	4 017918 146504
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,0347 kg
Informace v katalogu	Strana 19 (PC-2002)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 01.07.2005

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné parametry

Pokyn pro montáž	Při obnoveném kontaktování vodiče se tento musí odříznout nad posledním kontaktním místem. Komponenty QUICKON smějí být uvedeny do provozu jen ve stavu bez zatížení / napětí.
Barva	zelená
Počet pólů	3
Klíčový otvor čepičkové matice	24 mm

Utahovací moment čepičková matice	2,5 Nm
Držák kontaktu - šířka klíče	24 mm
Počet přípojek	3
Min. průřez vodiče, ohebný	0,75 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	18
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	16

Údaje vodiče

Uspořádání pramenů dle VDE 0295 / nejmenší průměr drátu	VDE 0295 Kl.2-5, min. průměr drátu 0,2 mm
Materiál izolace žíly	PVC/PE
Průměr žíly, vč. izolace	>= 3 mm

Okolní podmínky

Druh ochrany	IP65/IP67
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 80 °C
	-25 °C ... 50 °C (při připojení vedení. Je třeba také respektovat údaje výrobce kabelu.)

Elektrické parametry

Jmenovitý proud I_N	17,5 A
Jmenovité napětí (III/3)	250 V
jmenovité napětí (III/2)	320 V
jmenovité napětí (II/2)	630 V

Mechanické parametry

Četnost připojení přípojky QUICKON	10 (při opakovaném připojení vedení je případně třeba obnovit těsnění a korunu.)

Údaje o materiálu

Materiál kontakt	Slitina mědi
Materiál povrch kontaktu	poniklovaný povrch s vrchním pozinkováním
Materiál držák kontaktu	PA 66
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Kategorie přepětí	III
Stupeň znečištění	3

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace	cULus Recognized, GOST
Vyžádané aprobace:	
Aprobace z:	

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
1670756	Q-SMU PG13,5 SET	Bezpečnostní matice, uvolnitelná pouze nástrčkovým klíčem, Pg13,5/SW 24, kódování 1
1670963	Q-SMU PG13,5 SET COD2	Bezpečnostní matice, uvolnitelná pouze nástrčkovým klíčem, kódování 2
Ochranné a uzavírací prvky		
1670222	Q-PROT13/16	Ucpávací zátka, pro Pg13/ Pg16, k uzavření neobsazených přípojek

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.