Výtah z online katalogu

PP-H 1,5/S/3 (1GY/1BU/1GNYE)

Obj.č.:: 3062113

Obrázek ukazuje variantu PP-H 1,5/S/6



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3062113

Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 3, Průřez:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Šířka: 10,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá/modrá/zelená-žlutá

Údaje

EAN	4 046356 671200
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00514 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 01.06.2011

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Počet pater	1
Počet přípojek	3
Barva	šedá/modrá/zelená-žlutá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Rozměry	
Šířka	10,5 mm
Délka	16,5 mm
Výška	31,3 mm

Technická data	
Zatěžovací proud maximální	17,5 A (při průřezu vodiče 1,5 mm^2)
Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Přípojka podle normy	IEC 61984
Jmenovitý proud I_N	17,5 A (Respektujte snížení výkonu)
Jmenovité napětí U_N	500 V
Otevřená boční stěna	ja
Počet pólů	3

Data připojení	
Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý	1,5 mm²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	26
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	14
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm²
Min. průřez vodiče ohebný AWG	26
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	14
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min	0,14 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max.	1,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max.	0,14 mm²
	1 mm²
Způsob připojení	Svorky Push-in
Délka odstranění izolace	8 mm
válečkový kalibr	A1 / B1

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
3040591	PSH 3- 6	Spona přípojky stínění, Barva: černá
3040601	PSH 5-10	Spona přípojky stínění, Barva: černá
Nářadí		
1204504	SZF 0-0,4X2,5	Ovládací nástroj, pro svorky ST, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,4x2,5x75mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
Obecně		
3212824	PH 1,5/S/10	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 35 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 10, Barva: šedá
3212837	PH 1,5/S/11	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 38,5 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 11, Barva: šedá
3212840	PH 1,5/S/12	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 42 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 12, Barva: šedá
3212853	PH 1,5/S/13	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 45,5 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 13, Barva: šedá
3212866	PH 1,5/S/14	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 49 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 14, Barva: šedá
3212879	PH 1,5/S/15	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 52,5 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 15, Barva: šedá
3212756	PH 1,5/S/3	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 10,5 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 3, Barva: šedá
3212769	PH 1,5/S/4	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 14 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 4, Barva: šedá
3212772	PH 1,5/S/5	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 17,5 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 5, Barva: šedá
3212785	PH 1,5/S/6	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 21 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 6, Barva: šedá
3212798	PH 1,5/S/7	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 24,5 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 7, Barva: šedá

3212808	PH 1,5/S/8	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 28 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 8, Barva: šedá
3212811	PH 1,5/S/9	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 31,5 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 9, Barva: šedá
3212882	PR 1,5/S	Pojistka, Barva: oranžová
3212895	PR 1,5/S/2	Pojistka, Barva: oranžová
3212905	PRZ 1,5/S	Pojistka, Šířka: 3,5 mm, Délka: 3 mm, Barva: oranžová
3212918	PZ 1,5/S/2	Odlehčovač tahu, Barva: černá

Značení

0829486	UCT-TMF 3,5	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 3,5 mm, Velikost popisovaného pole: 2,7 x 4,7 mm
0829644	UCT-TMF 3,5 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 3,5 mm, Velikost popisovaného pole: 2,7 x 4,7 mm
0829394	ZBF 3,5 CUS	Označovací štítek, plochý, lze objednat: v pásech, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 3,5 mm, Velikost popisovaného pole: 3,5 x 5,2 mm
0829392	ZBF 3,5:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 3,5 mm, Velikost popisovaného pole: 3,5 x 5,2 mm

Zástrčka / adaptér

0201731	MPS-IH BK	Izolační dutinka, Barva: černá
0201689	MPS-IH BU	Izolační dutinka, Barva: modrá
0201702	MPS-IH GN	Izolační dutinka, Barva: zelená
0201728	MPS-IH GY	Izolační dutinka, Barva: šedá
0201676	MPS-IH RD	Izolační dutinka, Barva: červená
0201663	MPS-IH WH	Izolační dutinka, Barva: bílá
0201692	MPS-IH YE	Izolační dutinka, Barva: žlutá
0201744	MPS-MT	Zkušební zástrčka

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.