Výtah z online katalogu

SACC-DSI-MS-12CON-PG9/0,5 SCO

Obj.č.:: 1430459



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1430459

Vestavný konektor senzoru/aktoru, 12pólový, M12-SPEEDCON, montáž zevnitř stěny/vešroubováním se závitem Pg9, s bezhalogenovým 0,5m TPE lankem, 12 x 0,14 mm²

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 29.10.2007

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Údaje

EAN	4 046356 325813
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,0286 kg
Informace v katalogu	Strana 242 (CAT-2-2013)

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	1,5 A
Jmenovité napětí	30 V
Počet pólů	12
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Délka kabelu	0,5 m
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál držák kontaktu	PA 66
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	NBR
Způsob montáže	Montáž zezadu stěny Pg9 s plochou maticí
Způsob připojení	Jednotlivá lanka
ukazatel stavu	ne

Parametry vedení

Typ kabelu	lanko TPE
Průřez vodiče	0,14 mm²
Signální vedení AWG	26
barvy žíly	barevné kódování DIN 47100
Materiál izolace žíly	TPE
Materiál vodič	pocínovaný pramen Cu
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (kabel, pevné uložení)

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace: GOST, UL Recognized

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku




M12 přídavný zástrčkový spoj



Výřez v pouzdru pro upevňovací závit Pg9, montážní stěna s průchozím vyvrtaným otvorem (alternativně s plochou jako ochranou proti přetočení)


Schéma zapojení



Obsazení kontaktů zástrčky M12

Schématický výkres

Obsazení pólů zástrčky M12, 12pólová, pohled ze strany kolíku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.