

C-FC 1,5/M5

Obj.č.: 3240140


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240140>

Vidlice kabelového oka, neizolovaná, 0,5 - 1 mm², M5

Údaje

EAN	 4 046356 453578
Balení	100 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00053 kg
Informace v katalogu	Strana 458 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
24.09.2008


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

Délka (b)	16 mm
Šířka (a)	8 mm
Barva	stříbrná
Délka odstranění izolace	7 mm
Teplota prostředí (provoz)	110 °C
Obsažené látky	bez obsahu halogenů

Materiál	měď
Délka pouzdra izolačního materiálu (c)	4,5 mm
Vnitřní rozměr izolačního límce (d)	1,9 mm
Vnitřní průměr (f)	5,3 mm
Tloušťka materiálu (g)	0,75 mm

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.