

## Světelný řetěz BL-10

Obj. č.: 59 08 38



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto světelného řetězu.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení sady do provozu a k jeho obsluze. Abyste tento uchovali v dobrém stavu a zajistili jeho bezpečný provoz, je třeba, abyste tento návod k obsluze dodržovali!

Ponechte si proto tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Výrobek slouží jako venkovní světelná dekorace (IP44). Může být připevněn např. na stromy nebo keře.

### Rozsah dodávky

- světelný řetěz
- 10 objímek E27 (bez žárovek)
- Návod k použití

### Provozní pokyny

Tento výrobek je světelný řetěz sloužící k dekoraci. Výrobek je dovoleno provozovat pouze s provozním napětím 230 V/50Hz.

Světelný řetěz je voděodolný (ochrana IP44) a proto jej lze provozovat uvnitř i venku.

S řetězem netřeste a vyvarujte se nepřiměřené síly při jeho instalaci nebo provozu.

Okolní teplota musí být vždy v rozsahu -5°C až +45°C.

Zařízení se smí provozovat pouze v nadmořské výšce v rozsahu -20 až 2000 m.n.m..

### Instalace

Rozbalte a rozmotete světelný řetěz.

Zavěste řetěz na požadované místo.

Připojte zařízení k elektrické zásuvce prostřednictvím síťové zástrčky. Ujistěte se, že je zásuvka v suchém prostředí.

Světelný řetěz nesmí být nikdy zakrytý jinými předměty.

### Provoz

Po připojení světelného řetězu k elektrické síti se rozsvítí žárovky.

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do světelného řetězu. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit zařízení.

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vzhazovány do domovních odpadů.

Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

Provozní napětí:	230 V/AC, 50 Hz
Příkon:	max. 400 W
Počet svítidel:	10 (patice E27, max. 40W)
Hmotnost:	1,8 kg
Max. okolní teplota:	45°C
Max. teplota povrchu obalu:	115°C

## Záruka

Na světelný řetěz poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/7/2014