

Spínací zásuvka s mechanickým časovačem MC 120



Obj. č.: 61 33 91

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup spínací zásuvky s mechanickým časovačem.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Uvedení do provozu

Spotřebič zapojený do zásuvky (6) může být trvale spojený se sítí (poloha I) nebo přepnut do funkce s časovým spínáním po přepnutí kolébkového vypínače (4) z boku otočného ciferníku (1). V případě, že zapojený spotřebič je spojený se sítí, svítí funkční kontrolka (5). Ve spínacím režimu otočte ciferníkem s natištěnými čísly (2) po směru hodinových ručiček až jej nastavíte na hrot šipky uvnitř prstence na požadovaný čas. Zapojené spotřebiče tak budou automaticky vypnuty, což signalizuje funkční kontrolka (5).



Poznámka: Časovač zásuvky funguje pouze tehdy, je-li spínací zásuvka zapojena do sítě. Prosím ujistěte se o tom, že je zástrčka spínací zásuvky (7) správně zasunuta do síťové zásuvky. Pakliže vyprší nastavený čas, zapojené spotřebiče budou vypnuty a časovač se vypne za doprovodu zvukové signalizace (kontrolka se zhasne).

Pro znovu nastavení časovače, zopakujte shora popsané kroky. Odchyłka času spínání může být způsobena tvarem časovače (mechanický pohon a spínací průběh). Odchyłka v řádu několika vteřin je normální.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do spínací zásuvky. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Spínací zásuvka nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro spínací zásuvky.

Používejte zásuvku pouze v síti s maximálním uvedeným napětím.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Ochrana:	IP 20
Jmenovité napětí:	230 V ~ 50 Hz
Maximální zátěž:	3680 W (230 V ~ 16 A)
Provozní teplota:	0 °C až +55 °C
Časové nastavení:	0 - 120 minut

Zásuvka je vybavena integrovaným ochranným prvkem.

Záruka

Na spínací zásuvku poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI/5/2014