

Digitální teploměr pro vnitřní/vnější teplotu



Obj. č.: 67 24 45



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto digitálního teploměru MAX/MIN od společnosti TFA.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Oblasti uplatnění a základní vlastnosti meteostanice

- Měření vnitřní a venkovní teploty (přes kabel)
- Maximální a minimální hodnoty

Uvedení do provozu

- Sejměte z displeje ochrannou fólii.
- Odstraňte stojánek (viz označení).
- Pomocí mince otočte víko schránky pro baterii ve směru šipky, schránku otevřete a odstraňte izolační pásku. Schránku pro baterii znovu zavřete.
- Přístroj je připraven k použití.
- V horní části displeje se zobrazuje pokojová teplota (A).
- Ve spodní části displeje se zobrazuje venkovní teplota (B) přenášená přes kabel.
- Když chcete přístroj vypnout, vyjmete z něj baterii.



Maximální a minimální hodnoty

- Stisknete tlačítko MAX/MIN (C) a zobrazí se nejvyšší a nejnižší pokojová teplota naměřena od posledního resetování.
- Pokud tlačítko MAX/MIN (C) stisknete znovu, na displeji se ukáže nejvyšší a nejnižší venkovní teplota neměřena od posledního resetování.
- Pro návrat k zobrazení aktuální teploty stisknete tlačítko MAX/MIN (C) ještě jednou. Režim nastavení se automaticky ukončí, pokud během 15 sekund nestisknete žádné tlačítko.
- Pokud chcete maximální a minimální hodnoty teploty vymazat, stisknete při zobrazování max. a min. hodnot tlačítko D a objeví se aktuální hodnoty.

Instalace přístroje

- Před připraveným otvorem pro zavěšení zavěste teploměr na hřebík, nebo na šroubek na stěně v blízkosti okna, nebo jej postavte na rovný povrch pomocí stojánek.
- Kabel se snímačem teploty protáhněte přes otevřené okno ven. Kabel se přizpůsobí tvaru těsnění v okně. Dejte pozor na ostré hrany okenního rámu a okno příliš často neotvírejte a nezavírejte.
- Neumísťujte přístroj do blízkosti radiátorů a pod přímé sluneční světlo.

Řešení problémů

Problém	Řešení
Na teploměru se nic nezobrazuje.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, jestli je správná polarita baterií. • Vyměňte baterie.
Nesprávná zobrazení na displeji.	<ul style="list-style-type: none"> • Vyměňte baterii.
Nezobrazuje se venkovní teplota.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte instalaci kabelu

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do teplotěru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Teploměr nevyžaduje kromě výměny baterie žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.

Technické údaje

Rozsah měření teploty:

Pokožková teplota: -10 °C až +50 °C
Venkovní teplota: -40 °C až +70 °C
Přesnost: ±1.0 °C při 0 ... +50 °C
Jinak ±2 °C

Rozlišení: 0,1 °C
Kabel: 150 cm
Napájení: 1 x knoflíková baterie CR 2032
Rozměry: 68 x 58 x 12 mm
Hmotnost: 37,2 g (včetně baterie)

Záruka

Na digitální teploměr MAX/MIN TFA poskytujeme záruku 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.