


CK1,0-ED-1,0ST AU

Obj.č.: 1409082


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1409082>

Svinutý lisovací dutinkový kontakt 1,0 mm, samostatný kolíkový kontakt, průřez vodiče 0,14 - 1,0 mm², pozlacený

Údaje	
EAN	 4 046356 619400
Balení	1 ks
Celní tarif	85389099
Váha brutto v kusech	0,00086 kg
Informace v katalogu	Strana 53 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.09.2010



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data	
Poznámka	pro HC-MOT-AFL-SET
Technika připojení	Lisovaný spoj
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
Cykly zapojení	≥ 100
Průřez připoje	0,14 mm ² ... 1 mm ²

Průřez přípoje AWG	26 ... 18
Délka odizolování dílčí žíly	4,5 mm

Údaje o materiálu

Materiál kontakt	Slitina mědi
Materiál povrch kontaktu	pozlacená

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Rozměrový výkres

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.