

HC-M-KV-M20(11-16)

Obj.č.: 1645998


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1645998>

Kovové šroubení do 5 barů, délka závitů: 6 mm, průměr kabelu: 11-16 mm, SW 27, šroubení: M20

Údaje

EAN	 4 017918 941260
Balení	1 ks
Celní tarif	74199990
Váha brutto v kusech	0,04551 kg
Informace v katalogu	Strana 553 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
16.02.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Materiál šroubového uzávěru	Mosaz, niklovaná
Materiál těsnění	Neopren
Materiál kabelové těsnění	Neopren
Materiál kroužek O	NBR
Klíčový otvor čepičkové matice	27 mm

Šířka klíče nátrubku	27 mm
Druh závitu připojovací roviny	M20
Délka připojovacího závitu	6,00 mm
Vnější průměr vedení	11 mm ... 16 mm
Oblast těsnění vedení	11,00 mm ... 16,00 mm
Utahovací moment čepičková matice	7,50 Nm
Druh ochrany	IP68, až 5 bar
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 100 °C

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.