

VC-TR2/3M


Obj.č.: 1852901

Obrázek ukazuje variantu VC-TR 1/2 M


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1852901>

Montážní rám konektoru, bez PE, pro moduly kontaktní vložky,
provedení 2, počet zásuvných modulů 3

Údaje

EAN	 4 017918 133740
Balení	5 ks
Celní tarif	85389099
Váha brutto v kusech	0,00916 kg
Informace v katalogu	Strana 358 (PC-2009)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Typ konstrukce	VC2
Výška	27,5 mm
Šířka	65,2 mm
Barva	černá
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 100 °C

Materiálem	PA-GF
Materiál pouzdra	plast
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


cULus Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.