

# FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK

Obj.č.: 2296472


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2296472>

Kulatý kabel osazený 20pólovými konektorovými lištami, propojení 1:1, aj. použitelný pro MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, počet pólů: 20, délka kabelu 1,5 m

## Údaje

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 017918 569259 |
| Balení               | 1 ks                                                                                                  |
| Celní tarif          | 85444290                                                                                              |
| Váha brutto v kusech | 0,1323 kg                                                                                             |
| Informace v katalogu | Strana 506 (CAT-7-2013)                                                                               |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
02.05.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Jmenovité napětí $U_N$               | < 50 V AC        |
|                                      | 60 V DC          |
| proudová zatížitelnost na větev max. | 1 A              |
| Max. odpor vedení                    | 0,16 $\Omega$ /m |
| Teplota prostředí (provoz)           | -20 °C ... 50 °C |

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C                                   |
| Délka kabelu                            | 1,5 m                                              |
| Dílčí žíla, průřez                      | 0,14 mm <sup>2</sup>                               |
| AWG                                     | 26                                                 |
| Stavba vodiče: Počet lanek:             | 7                                                  |
| Dílčí žíla, materiál                    | pozinkovaná měď                                    |
| Vnější průměr                           | 7,6 mm                                             |
| Kabel, osazení                          | Technika zářezových svorek, IEC 60352-4/EN 60352-4 |
| Stínění                                 | ne                                                 |

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

---

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.