


## RZ-SPT 2,5-2,5

Obj.č.: 1772595


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1772595>

Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 1, Způsob připojení: Pružinový spoj, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 90 °

### Údaje

EAN	 4 046356 462334
Balení	1 ks
Celní tarif	85389099
Váha brutto v kusech	0,0003 kg

### Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
30.10.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Technické údaje

#### rozměry / póly

Délka	13,5 mm
Měřítka rastru	5 mm
Počet pólů	1
rozměry kolíku	0,8 x 0,8 mm
vzdálenost kolíků	5 mm

---

průměr vyvrtaného otvoru	1,1 mm
<b>Technická data</b>	
Rodina výrobků	SPT 2,5/..-V
zatěžovací rázové napětí (III/3)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	4 kV
Jmenovité napětí (III/3)	250 V
jmenovité napětí (III/2)	400 V
jmenovité napětí (II/2)	630 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud $I_N$	24 A
jmenovitý průřez	2,5 mm <sup>2</sup>
válečkový kalibr	A3
Délka odstranění izolace	10 mm
<b>Data připojení</b>	
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12

#### Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

---

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.