


VC-K-KV-PG21(17-20,5)

Obj.č.: 1853939


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1853939>

Dílčí šroubení Pg21, z plastu, sestávající z gumového těsnění s jedním otvorem a jedním tlakovým šroubem, pro pouzdra provedení 2 - 4, kabel [mm] 17 - 20,5

Údaje

| | |
|----------------------|---|
| EAN |  4 017918 145965 |
| Balení | 5 ks |
| Celní tarif | 39269097 |
| Váha brutto v kusech | 0,01066 kg |
| Informace v katalogu | Strana 45 (CAT-2-2013) |

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
26.11.2008


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

| | |
|--------------------------|---|
| Poznámka | Na vyžádání jsou pro velké rozměry kabelů k dostání rozšiřující šroubení z Pg16 na Pg21 a z Pg21 a Pg29 |
| Druh šroubení | Dílčí šroubení |
| Materiál přitlačný šroub | Polyamid |
| Materiál těsnění | TPE |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Klíčový otvor čepičkové matice | 33 mm |
| Typ závitů strany těsnění | Pg21 |
| Vnější průměr vedení | 17 mm ... 20,5 mm |
| Druh ochrany | IP67 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 100 °C |

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

| Informace | Popis | Popis výrobku |
|-----------|-------|---------------|
|-----------|-------|---------------|

Montáž

| | | |
|---------|----------------|---|
| 1885363 | VC-K-KV-PG21-O | Dílčí šroubení z plastu s gumovým těsněním bez otvoru k utěsnění, resp. pro individuální otvory |
|---------|----------------|---|

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.