
Výtah z online katalogu

VS-09-BU-DSUB-FK

Obj.č.:: 1688829



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688829

Kontaktní vložka D-SUB, velikost Shell 1, s 9 signálovými kontakty, druh kontaktu zásuvka, přípojka pro plochý kabel, zahnutá, připevnění pomocí otvoru 3 mm, pro montážní rám VS-09-...

Údaje	
EAN	4 017918 822958
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00756 kg
Informace v katalogu	Strana 213 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 01.03.2005

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Mechanické parametry

Počet pólů	9
rozložení konektoru	D-SUB 9
Cykly zapojení	≥ 200
Způsob připojení	Připojovací svorkovnice pro kabel z plochého pásu
Teplota prostředí (provoz)	-55 °C ... 125 °C

Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál pouzdra	Ocel žlutá chromovaná
Materiál držák kontaktu	Polyester GF
Materiál kontakt	Slitina mědi
Materiál povrch kontaktu	tvrdě zlacený na niklovém podkladu

Elektrické parametry

Zatěžovací napětí (III/3)	125 V
Zatěžovací rázové napětí	1 kV
Jmenovitý proud	5 A

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace GOST


Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Výkres/schéma

Výkres v měřítku

kontaktní vložka D-SUB



Schématický výkres



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.