

SACC-EC-M12FS-8CON-PG9/0,5

Obj.č.: 1513761


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1513761>

Vestavná zásuvka senzoru/aktoru, 8 pólová, M12, s kódováním A, montáž zvnějšku stěny/vešroubováním se závitem Pg9, nastavitelná, s 0,5m TPE lankem, 8x 0,25 mm²

Údaje

EAN	 4 017918 914691
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,0306 kg
Informace v katalogu	Strana 232 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
26.10.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	2 A
Jmenovité napětí	30 V
Počet pólů	8
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Délka kabelu	0,5 m
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Ni/Au
Materiál držák kontaktu	PA66
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	NBR
Způsob montáže	Montáž zředu stěny Pg9 s kontramaticí
Způsob připojení	Jednotlivá lanka
ukazatel stavu	ne

Parametry vedení

Typ kabelu	lanko TPE
Průřez vodiče	0,25 mm ²
Signální vedení AWG	24
Stavba vodiče signálního vedení	14x 0,15 mm
Průměr žíly, vč. izolace	1,15 mm ±0,07 mm
Síla stěny izolace	0,21 mm
barvy žíly	hnědá, modrá, bílá, šedá, růžová, zelená, žlutá, červená
Materiál izolace žíly	TPE
Materiál vodič	pocínovaný pramen Cu
Izolační odpor	≥ 20 MΩ*km
odpor vedení	≤ 80 mΩ/m
Jmenovité napětí vedení	300 V
Zkušební napětí vedení	2000 V AC
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 90 °C (kabel, pevné uložení)

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST, UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

Montáž


1504084	SACC-E-MU-PG9	Plochá matice se závitem Pg9
---------	---------------	------------------------------

Výkres/schéma

Výkres v měřítku




Vestavná zásuvka M12, nastavitelná




Výřez v pouzdru pro upevňovací závit Pg9,
montážní stěna se závitem

Schéma zapojení



Obsazení kontaktů zástrčky M12 a zdířky M12

Schématický výkres



Obsazení pólů zástrčky M12, 8pólová, s kódováním A, pohled ze strany zdířky

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.