

# SACB-C-H180-8/ 8-10,0PUR SCO P

Obj.č.: 1453180


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1453180>

Přípojný nástavec, použitelné pro Box senzoru/aktoru, Typ připojení: Zásuvka M12 SPEEDCON Plast, Počet zásuvných míst: 8, Obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: Ne; Přípojka kmenového vedení: Výměnné šroubové připojení 180°, Délka vedení: 10 m, Stínění: ne

## Údaje

|                      |                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 046356 553421 |
| Balení               | 1 ks                                                                                                   |
| Celní tarif          | 85444290                                                                                               |
| Váha brutto v kusech | 1,1516 kg                                                                                              |
| Informace v katalogu | Strana 119 (CAT-4-2013)                                                                                |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
14.12.2009



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Jmenovité napětí                     | 120 V |
| Proudová zatížitelnost na V/V signál | 2 A   |
| Jmenovitý proud celkově              | 10 A  |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Počet zásuvných míst         | 8                    |
| Krytí                        | IP65                 |
|                              | IP67                 |
| Teplota prostředí (provoz)   | -25 °C ... 80 °C     |
| typ připojení senzoru/aktoru | Zásuvka M12 SPEEDCON |

#### Data kmenového vedení/připojovací data

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Způsob připojení                  | Výměnné šroubové připojení                |
| Délka kabelu                      | 10 m                                      |
| Typ kabelu                        | kmenové vedení vhodné pro tažný řetěz     |
| Teplota prostředí (provoz)        | -40 °C ... 90 °C (při pevném položení)    |
|                                   | -5 °C ... 80 °C (při pohyblivém položení) |
| Utahovací moment šroubu víka      | 1 Nm                                      |
| Utahovací moment čepičková matice | 2,5 Nm                                    |

#### Údaje o materiálu

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Materiál pouzdra                                 | PBT          |
| Materiál kontakt strana kmenového kabelu         | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu strana kmenového kabelu | Sn           |
| Materiál držák kontaktu strana kmenového kabele  | PA           |
| Materiál těsnění                                 | NBR          |

#### Přiřazení svorek

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Zásuvné místo/pól = barva žíly nebo přípojka | 1 / 4 (A) = WH         |
|                                              | 2 / 4 (A) = GN         |
|                                              | 3 / 4 (A) = YE         |
|                                              | 4 / 4 (A) = GY         |
|                                              | 5 / 4 (A) = PK         |
|                                              | 6 / 4 (A) = RD         |
|                                              | 7 / 4 (A) = BK         |
|                                              | 8 / 4 (A) = VT         |
|                                              | 1-8 / 1 (+ 120 V) = BN |
|                                              | 1-8 / 3 (0 V) = BU     |
|                                              | 1-8 / 5 (PE) = GN/YE   |

## Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

## Příslušenství

| Informace            | Popis                         | Popis výrobku                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kabel / vodič</b> |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1503344              | SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR | Kmenové vedení pro boxy senzorů/aktorů, s vodičem PE, nestíněné, materiál PUR/PVC, 11pólové, 8 x 0,34 mm <sup>2</sup> a 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>                                                                                                                       |
| <b>Nářadí</b>        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1212486              | SAC BIT HOOD-W 24             | Zásuvný nástavec k montáži tlakových matic se šířkou klíče 24 mm, pro 4mm šestihranný pohon                                                                                                                                                                            |
| 1206463              | SZK PZ2 VDE                   | Šroubovák, kříž PZ, VDE izolovaná, velikost: PZ 2 x 100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí                                                                                                                                                            |
| 1212315              | TSD 25 SAC                    | Momentový šroubovák, s přednastaveným krouticím momentem 2,5 Nm a 4mm šestihranným pohonem pro tlakovou matici přípojného nástavce                                                                                                                                     |
| 1212224              | TSD-M 1,2NM                   | Momentový šroubovák, přesnost podle EN ISO 6789, nastavitelný od 0,3 - 1,2 Nm                                                                                                                                                                                          |
| 1212225              | TSD-M 3NM                     | Momentový šroubovák, přesnost podle EN ISO 6789, nastavitelný od 1,2 - 3 Nm                                                                                                                                                                                            |
| 1212600              | TSD-M SAC-BIT ADAPTER         | Adaptérový bit, pro momentové nástroje TSD-M..., E6,3-1/4" pohon, s šestihranem 4 mm pro uchycení SAC bitů                                                                                                                                                             |
| <b>Obecně</b>        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1452903              | SACB-8/ 8-L-C GG SCO P        | Základní pouzdro boxu pro snímače / akční členy, Typ připojení: Zásuvka M12 SPEEDCON Plast, Počet zásuvných míst: 8, Počet pólů: 4, Obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: ano, pnp; Přípojka kmenového vedení: Výměnné šroubové připojení, Stínění: ne |

#### Značení

|         |                   |                                                                                                                                                                                            |
|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0804963 | SS-ZB 17,5 WH     | Popisový štítek se štítkem stykače, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, Velikost popisovaného pole: 17,5 x 8 mm      |
| 0824468 | SS-ZB 17,5 WH CUS | Popisový štítek se štítkem stykače, lze objednat: v pásech, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, Velikost popisovaného pole: 17,5 x 8 mm  |
| 0804976 | SS-ZB 17,5 YE     | Popisový štítek se štítkem stykače, Pás, žlutá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, Velikost popisovaného pole: 17,5 x 8 mm     |
| 0824469 | SS-ZB 17,5 YE CUS | Popisový štítek se štítkem stykače, lze objednat: v pásech, žlutá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, Velikost popisovaného pole: 17,5 x 8 mm |

#### Výkres/schéma

Schématický výkres

PUR/PVC černý [PUR]



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.