Výtah z online katalogu

SACC-MSQ-P-M12MS-25-2,7 SCO

Obj.č.:: 1424131



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1424131

Přírubové těleso, 25 mm x 25 mm

Poznámky k produktu
WEEE/RoHS-compliant since: 25.08.2011

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Údaje

EAN	4 046356 693349
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,01175 kg
Informace v katalogu	Strana 287 (CAT-2-2013)

Technické údaje

Obecná data

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M12
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný

Materiál těsnění	FKM
Způsob montáže	Montáž na přední stěnu, čtyřhranná příruba 25 mm délka strany Čtyřhranná příruba

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Vestavná zástrčka M12, čtyřhranná příruba

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.