Výtah z online katalogu

SACC-DSIV-M12FS-5CON-L 90

Obj.č.:: 1694240



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1694240

Vestavný konektor senzoru/aktoru, zásuvka, 5pólová, M12, s kódováním A, montáž zezadu stěny/vešroubováním závitem M12, s ochranou proti protočení, s úhlovým pájeným spojem

Údaje

EAN	4 017918 177522
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,0111 kg
Informace v katalogu	Strana 60 (PC-2011)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 23.11.2005

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	60 V
Počet pólů	5
Vnitřní odpor	≤ 5 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál držák kontaktu	PA 66
Materiál rýhovaná matice	Mosaz, niklovaná
Materiál těsnění	NBR
Způsob montáže	Montáž zezadu stěny M12 x 1 s kontramaticí
Způsob připojení	Pájecí trny
ukazatel stavu	ne

Certifikáty/Osvědčení




Aprobace	GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky




M12 přídavný zástrčkový spoj

Výkres v měřítku




M12 přídavný zástrčkový spoj



Montážní otvor

Schématický výkres



Osazení pólů zásuvky M12, 5pólová, s kódováním A, pohled ze strany zásuvky

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.