

SACC-SQ-M12MS-17CON-25F/0,5

Obj.č.: 1441600


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1441600>

Vestavný konektor senzoru/aktoru, 17pólový, M12, s kódováním A, montáž zepředu stěny/čtyřhranná přírubová montáž, s 0,5m TPE lankem, 17 x 0,14 mm²



Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
29.09.2009



Údaje

EAN	 4 046356 533911
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,0362 kg
Informace v katalogu	Strana 237 (CAT-2-2013)

<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovitý proud při 40 °C	1,5 A
Jmenovité napětí	30 V
Počet pólů	17
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Délka kabelu	0,5 m
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Ni/Au
Materiál držák kontaktu	PA 66
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	NBR
Způsob montáže	Montáž zpredu stěny Čtyřhranná příruba
Způsob připojení	Jednotlivá lanka
ukazatel stavu	ne

Parametry vedení

Typ kabelu	lanko TPE
Průřez vodiče	0,14 mm²
barvy žíly	barevné kódování DIN 47100
Materiál izolace žíly	TPE
Materiál vodič	pocínovaný pramen Cu
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 90 °C (kabel, pevné uložení)

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


GOST, UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Výkres/schéma

Výkres v měřítku




Vestavná zástrčka M12

Schéma zapojení



Obsazení kontaktů zástrčky M12

Schématický výkres



Obsazení pólů zástrčky M12, 17pólová, pohled ze strany kolíku

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.