



Obj. č.: 75 15 69

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup poplašného alarmu.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Použití

Tento poplašný alarm slouží k zastrašení útočníka v případě obtěžování. Akustický alarm se spustí okamžitě po zatáhnutí za šňůrku.

Je napájen jednou 3 V knoflíkovou baterií (Typ: CR2032).

Alarm nevystavujte přílišné vlhkosti ani styku s vodou. Může dojít k poškození přístroje!

Jiné než výše popsané užití výrobku je zakázáno a může vést k poškození přístroje! Hrozí nebezpečí vzniku zkratu, požáru apod. Výrobek neotvírejte ani nerozebírejte! Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny popsané v tomto návodu a řiďte se jimi!

Rozsah dodávky

- Poplašný alarm
- 1 x knoflíková baterie typu CR2032
- Šňůrka

Vysvětlivky k symbolům



Symbol blesku v trojúhelníku varuje před možným ohrožením zdraví, jako je např. zásah elektrickým proudem.



Symbol s vykřičníkem upozorňuje spotřebitele na možná rizika při manipulaci nebo obsluze výrobku.



Zvláštní tipy a pokyny k obsluze.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do poplašného alarmu. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Poplašný alarm nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro výrobku. Nenamáchejte poplašný alarm do vody nebo do jiných kapalin.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Uvedení do provozu

- Před prvním použitím odstraňte bezpečnostní fólii baterie.
- Výrobek je nyní připraven k použití.

Spuštění alarmu

Chcete-li spustit alarm, zatáhněte za šňůrku.

Pro deaktivaci zamáčkněte zpátky do krytu alarmu vystouplé tlačítko, na kterém je připevněna šňůrka.

Výměna baterií

- Odšroubujte oba šroubky na krytu alarmu.
- Opatrně otevřete kryt alarmu.
- Vyměňte použité baterie.
- Do přihrádky pro baterie vložte novou 3 V knoflíkovou baterii a dbejte na správnou polaritu (plusovým pólem nahoru).
- Zavřete kryt a přišroubujte oba šroubky.

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.

Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Záruka

Na poplachový alarm poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

Technické údaje

Provozní napětí	1 x 3 V knoflíková baterie (Typ: CR2032)
Životnost baterie	cca 90 min při spuštěném alarmu cca 12 měsíců v pohotovostním režimu
Akustický tlak	cca 91 dB(A) při vzdálenosti 1m
Provozní teplota	-10° až +60°C
Hmotnost	cca 19 g
Rozměry	cca 59 x 30 x 21 mm

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/1/2010