


VS-SI-SD-IT

Obj.č.: 1656550


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1656550>

Zásuvka s ochranným kontaktem, výlučně pro servisní rozhraní,
objednací čísla 1656482 a 1656495, plast, pro Itálii

Údaje

EAN	 4 046356 029926
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,0882 kg
Informace v katalogu	Strana 619 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
01.04.2006


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Mechanické parametry

Způsob připojení	Šroubové připojení
Průřez přípoje	2,5 mm ²
Průřez přípoje AWG	14
Barva	šedá
Teplota prostředí (provoz)	-10 °C ... 60 °C

Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál pouzdra	PA
Druh ochrany	IP20

Elektrické parametry

Zatěžovací napětí (III/3)	250 V
Jmenovitý proud	16 A

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.