


VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A

Obj.č.: 1609565


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1609565>

Kontaktní vložka MSTB, pro montáž desek plošných spojů, 24 V, 5pólová, s přímými pájecími trny, RAL 9005 (černá), pro montážní rám VS-PPC-F2-MSTB-...-1R-P



Údaje

EAN	 4 046356 175876
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00243 kg
Informace v katalogu	Strana 124 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
13.11.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Mechanické parametry

Počet pólů	5
Cykly zapojení	≥ 100
Způsob připojení	Připojení desky plošných spojů
Barva	černá
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 70 °C

Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál držák kontaktu	PA
Materiál kontakt	Slitina mědi
Materiál povrch kontaktu	Zlato přes nikl

Elektrické parametry

Počet pólů	5
Jmenovitý proud	16 A

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
1608087	VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P	Montážní rám MSTB, IP67, pro zajištění Push-Pull, kov, pro připojení desky plošných spojů, pro pravoúhlý montážní výřez, s těsněním, bez připevňovacích šroubů
1608281	VS-PPC-F2-MSTB-POBK-1R-P	Montážní rám MSTB, IP67, pro zajištění Push-Pull, plast, pro připojení desky plošných spojů, pro pravoúhlý montážní výřez, s těsněním, bez připevňovacích šroubů


Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky



Vrtací schéma

Výkres v měřítku



Kontaktní vložka MSTB

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.