


# CABLE-D25SUB/B/2X14/300/TU812

Obj.č.: 2304665


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2304665>

Dělený kabel pro ABB S800 I/O, délka kabelu 3 m

Údaje	
EAN	 4 017918 951344
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,3625 kg
Informace v katalogu	Strana 423 (CAT-7-2013)

### Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
01.01.2006


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Technické údaje

Obecná data	
Jmenovité napětí $U_N$	< 50 V AC
	60 V DC
proudová zatížitelnost na větev max.	1 A
Max. odpor vedení	0,16 $\Omega$ /m
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C

Délka kabelu	3 m
Dílčí žíla, průřez	0,14 mm <sup>2</sup>
Stavba vodiče: Počet lanek:	7
Dílčí žíla, materiál	pozinkovaná měď
Vnější průměr	6,3 mm
Kabel, osazení	Technika zářezových svorek, IEC 60352-4/EN 60352-4
Stínění	ne

#### **Konektory na straně modulu**

Počet pólů	14
Konektory	IDC / FLK – zdířkový konektor (2,54 mm)
Počet zástrček	2

#### **Konektory na straně řídicí jednotky**

Počet pólů	25
Konektory	Zdířkový konektor D-SUB
Počet zástrček	1

#### **Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

---

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.