

# FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC


Obj.č.: 2314383

Obrázek ukazuje výrobek FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2314383>

Kulatý kabel osazený dvěma zastříknutými 40pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1). Délka kabelu: 15,0 m

## Údaje

EAN	 4 046356 102032
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	2,3821 kg
Informace v katalogu	Strana 466 (CAT-7-2013)

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
06.06.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

Jmenovité napětí $U_N$	30 V DC
proudová zatížitelnost na větev max.	500 mA (do 55 °C teploty okolí)
Max. odpor vedení	0,16 $\Omega$ /m
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C

Délka kabelu	15 m
Dílčí žíla, průřez	0,14 mm <sup>2</sup>
AWG	26
Stavba vodiče: Počet lanek:	7
Dílčí žíla, materiál	pozinkovaná měď
Vnější průměr	11 mm
Stínění	ne

#### **Konektory na straně modulu**

Počet pólů	40
Konektory	IDC / FLK – zdířkový konektor (2,54 mm)
Počet zástrček	1

#### **Konektory na straně řídicí jednotky**

Počet pólů	40
Konektory	IDC / FLK - zdířkový konektor (2,54 mm)
Počet zástrček	1

#### **Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

---

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.