


VC-M-KV-PG21(11,5-15,5)

Obj.č.: 1854035



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1854035>

Dílčí šroubení Pg21, z kovu, sestávající z gumového těsnění s jedním otvorem a jedním tlakovým šroubem, pro pouzdra provedení 2 - 4, kabel [mm] 11,5 - 13,5

Údaje	
EAN	 4 017918 145941
Balení	1 ks
Celní tarif	74153300
Váha brutto v kusech	0,01572 kg
Informace v katalogu	Strana 45 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
29.09.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data	
Poznámka	Na vyžádání jsou pro velké rozměry kabelů k dostání rozšiřující šroubení z Pg16 na Pg21 a z Pg21 a Pg29
Materiál přitlačný šroub	Mosaz, poniklovaná
Materiál těsnění	TPE
Materiál kabelové těsnění	TPE

Klíčový otvor čepičkové matice	30 mm
Typ závitů strany těsnění	Pg21
Vnější průměr vedení	11,5 mm ... 15,5 mm
Druh ochrany	IP67
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
1854983	VC-M-KV-PG21- 0	Dílčí šroubení z kovu s gumovým těsněním bez otvoru k utěsnění, resp. pro individuální otvory

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.