
Výtah z online katalogu

VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5

Obj.č.:: 1689776



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689776

Kontaktní vložka D-SUB, velikost Shell 3, se 25 signálovými kontakty, druh kontaktu zásuvka, šroubová svorka, přímá, pro montážní rám a pouzdro konektoru v krytí IP67

Poznámky k produktu
WEEE/RoHS-compliant since: 15.08.2005

Údaje

EAN	4 017918 914073
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,02847 kg
Informace v katalogu	Strana 210 (CAT-2-2013)

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Mechanické parametry

Počet pólů	25
rozložení konektoru	D-SUB 25
Cykly zapojení	≥ 200
Způsob připojení	Šroubové připojení
Průřez přípoje	0,14 mm² ... 0,5 mm²
Průřez přípoje AWG	26 ... 20

Zásuvná síla pro návěstní kontakt	≤ 3,30 N
tažná síla pro návěstní kontakt	≤ 2,2 N
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 80 °C

Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál držák kontaktu	PBTP
Materiál kontakt	Slitina mědi
Materiál povrch kontaktu	Zlato přes nikl
Druh ochrany	IP20

Elektrické parametry

Zatěžovací napětí (III/3)	60 V
Jmenovitý proud	5 A
Přechodový odpor na jeden kontaktní pár	≤ 2,5 mΩ
Izolační odpor	≥ 5000 MΩ

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Kontaktní vložka D-SUB, šroubové připojení

Schématický výkres



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.