

# VS-BU-KX-75-RG179/187


Obj.č.: 1655616



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1655616>

Koaxiální kontakt, pro kombinované vložky D-SUB, pájecí kalíšek, zásuvka, přímá, pro kabel RG 179/187, pozlacený

## Údaje

EAN	 4 046356 029506
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00165 kg
Informace v katalogu	Strana 325 (PC-2009)

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
01.03.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Mechanické parametry

Cykly zapojení	≥ 500
Způsob připojení	Pájecí kalíšek
Průřez přípoje	0,2 mm <sup>2</sup>

Průřez přípoje AWG	24
Vnější průměr vedení	3,2 mm
Zásuvná síla pro návěštní kontakt	≤ 7,00 N
tažná síla pro návěštní kontakt	≤ 7 N
Teplota prostředí (provoz)	-55 °C ... 135 °C

#### Údaje o materiálu

Materiál kontakt	Slitina mědi
Materiál povrch kontaktu	tvrdě zlacený na niklovém podkladu

#### Elektrické parametry

Zatěžovací napětí (III/3)	250 V
Jmenovitý proud	2 A
Izolační odpor	10 TΩ

#### Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

#### Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

#### Nářadí

1676747	HC-M4-KOAX-EWZ	Uvolňovací nástroj, pro koaxiální kontakty
---------	----------------	--

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.