

FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S

Obj.č.: 2296993

Vyobrazení ukazuje 50-pólovou variantu


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2296993>

Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 14pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. k přenosu 8 kanálů, délka: 1,5 m

Údaje

EAN	 4 017918 824952
Balení	1 ks
Celní tarif	85444993
Váha brutto v kusech	0,1151 kg
Informace v katalogu	Strana 505 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
09.08.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí U_N	< 50 V AC
	60 V DC
proudová zatížitelnost na větev max.	1 A
Max. odpor vedení	0,16 Ω /m
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C

Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Délka kabelu	1,5 m
Dílčí žíla, průřez	0,14 mm ²
AWG	26
Stavba vodiče: Počet lanek:	7
Dílčí žíla, materiál	pozinkovaná měď
Vnější průměr	6,7 mm
Kabel, osazení	Technika zářezových svorek, IEC 60352-4/EN 60352-4
Stínění	ano
	Opletení z pozinkovaných měděných drátů, pokrytí asi 85 %

Konektory na straně modulu

Počet pólů	14
Konektory	IDC / FLK – zdířkový konektor (2,54 mm)
Počet zástrček	1

Konektory na straně řídicí jednotky

Počet pólů	14
Konektory	IDC / FLK - zdířkový konektor (2,54 mm)
Počet zástrček	1

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

cUL / UL

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.