Výtah z online katalogu

VS-ST-KX-75-RG179/187

Obj.č.:: 1655629



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1655629

Koaxiální kontakt, pro kombinované vložky D-SUB, pájecí kalíšek, kolík, přímá, pro kabel RG 179/187, pozlacený

Údaje	
EAN	4 046356 029513
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00185 kg
Informace v katalogu	Strana 325 (PC-2009)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 01.03.2005

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Mechanické parametry

Cykly zapojení	≥ 500
Způsob připojení	Pájecí kalíšek
Průřez přípoje	0,2 mm²

Průřez přípoje AWG	24
Vnější průměr vedení	3,2 mm
Zásuvná síla pro návěstní kontakt	≤ 7,00 N
tažná síla pro návěstní kontakt	≤ 7 N
Teplota prostředí (provoz)	-55 °C ... 135 °C

Údaje o materiálu

Materiál kontakt	Slitina mědi
Materiál povrch kontaktu	tvrdě zlacený na niklovém podkladu

Elektrické parametry

Zatěžovací napětí (III/3)	250 V
Jmenovitý proud	2 A
Izolační odpor	10 TΩ

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Nářadí		
1676747	HC-M4-KOAX-EWZ	Uvolňovací nástroj, pro koaxiální kontakty

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.