


CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/2,0M


Obj.č.: 2926603

Obrázek ukazuje 25pólovou variantu


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2926603>

Stíněný kabel s 37pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 37 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínicí opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 2 m

Údaje

EAN	 4 046356 548250
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,4588 kg
Informace v katalogu	Strana 517 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
09.02.2010


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí U_N	125 V AC/DC
proudová zatížitelnost na větev max.	2 A
Max. odpor vedení	$\leq 0,09 \Omega/m$
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C

Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Délka kabelu	2 m
Dílčí žíla, průřez	0,25 mm ²
AWG	24
Vnější průměr	12 mm
Stínění	ano
	Opletení z pozinkovaných měděných drátů, pokrytí asi 85 %
Cykly zapojení	> 200

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.