Výtah z online katalogu

VS-09-BU-DSUB-LH-B

Obj.č.:: 1654798



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1654798

Kontaktní vložka D-SUB, velikost Shell 1, s 9 signálovými kontakty, druh kontaktu zásuvka, pro montáž desky plošných spojů, zahnutá, připevnění pomocí otvoru 2,5 mm a pájecího plechu, pro montážní rám VS-09-...

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 01.02.2006

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Údaje

EAN	4 017918 989187
Balení	10 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00934 kg
Informace v katalogu	Strana 211 (CAT-2-2013)

Technické údaje

Mechanické parametry

Počet pólů	9
rozložení konektoru	D-SUB 9
Cykly zapojení	≥ 200
Způsob připojení	Připojení pájením

Zásuvná síla pro návěstní kontakt	≤ 3,40 N
Teplota prostředí (provoz)	-55 °C ... 125 °C

Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál pouzdra	ocel
Materiál povrchu pouzdra	pocínované
Materiál držák kontaktu	PBT-GF
Materiál kontakt	Slitina mědi
Materiál povrch kontaktu	Zlato přes nikl

Elektrické parametry

Zatěžovací napětí (III/3)	125 V
Zatěžovací rázové napětí	1 kV
Jmenovitý proud	5 A

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace GOST


Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma


Vrtací schéma/geometrie pájecí desky

Vrtací schéma




Výkres v měřítku

kontaktní vložka D-SUB



Schématický výkres



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.