Výtah z online katalogu

VS-25-SET-EMV

Obj.č.:: 1652208

Obrázek ukazuje variantu VS-09-SET-EMV



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1652208

Sada konektorů D-SUB, velikost Shell 3, krytí IP67, se stínicími plechy

Údaje	
EAN	4 017918 917128
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,1077 kg
Informace v katalogu	Strana 221 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 10.05.2006

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné parametry

Typ konstrukce	D-SUB 25
Druh ochrany	IP67
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
kabelový vývod	šikmý
Materiál pouzdra	PA
Materiál těsnění	Ploché těsnění: NBR; Profilované těsnění: EPDM

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 80 °C

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku




Pouzdro konektoru D-SUB



Montážní rám D-SUB

Montážní otvor



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.