
Výtah z online katalogu

# DMCV 1,5/ 3-G1F-3,5-LR P20THR

Obj.č.:: 1787409

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1787409

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 3, Měřítko rastru: 3,5 mm, Barva: černá, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: SMD/THT/THR

| Údaje | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 597029 |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 85366990 |
| Váha brutto v kusech | 0,00222 kg |
| Informace v katalogu | Strana 187 (CAT-1-2013) |

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 12.07.2010

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Rozměry / póly

| | |
|---|---|
| Délka | 10,6 mm |
| Výška | 12 mm |
| Měřítko rastru | 3,5 mm |
| Rozměr a | 7 mm |
| Počet pólů | 3 |

| | |
|---|---|
| rozměry kolíku | 0,8 x 0,8 mm |
| vzdálenost kolíků | 5,50 mm |
| průměr vyvrtaného otvoru | 1,4 mm |

**Technická data**

| | |
|---|---|
| Rodina výrobků | DMCV 1,5/..-G1F-THR |
| skupina izolačního materiálu | IIIa |
| zatěžovací rázové napětí (III/3) | 2,5 kV |
| zatěžovací rázové napětí (III/2) | 2,5 kV |
| zatěžovací rázové napětí (II/2) | 2,5 kV |
| jmenovité napětí (III/2) | 160 V |
| jmenovité napětí (II/2) | 250 V |
| Přípojka podle normy | EN-VDE |
| Jmenovitý proud $I_N$ | 8 A |
| Jmenovité napětí $U_N$ | 160 V |
| Zatěžovací proud maximální | 8 A |
| Izolační materiál | LCP |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Barva | černá |
| Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B | 150 V |
| Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B | 8 A |

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace: cULus Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

## Příslušenství


| Informace | Popis | Popis výrobku |
|---|---|---|
| **Obecně** | | |
| 1790647 | CP-DMC 1,5-THR NAT | Kódovací profil, k dodatečnému zasunutí do kódovacích žeber zástrčky nebo zásuvky konektoru, z izolačního materiálu, barva: přírodní |

## Další výrobky


| Informace | Popis | Popis výrobku |
|---|---|---|
| **Obecně** | | |
| 1790496 | DFMC 1,5/ 3-ST-3,5-LR | Zástrčka, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 3, Měřítko rastru: 3,5 mm, Typ připojení: Pružinový spoj, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín |
| 1790302 | DFMC 1,5/ 3-STF-3,5 | Zástrčka, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 3, Měřítko rastru: 3,5 mm, Typ připojení: Pružinový spoj, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín |

## Výkres/schéma


Vrtací schéma/geometrie pájecí desky




## Diagram





## Výkres v měřítku




## Schématický výkres



Use of the CP-DMC... coding profile

## Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.