

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 200

Obj.č.: 2305321


Vyobrazení ukazuje 50-pólovou variantu



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2305321>

Osazený kulatý kabel s 20pólovou konektorovou lištou a s jedním otevřeným koncem. Na otevřeném konci jsou vodiče popsány od 1 do 20 a jsou opatřeny koncovkami vodiče, délka kabelu: 2 m

Údaje

EAN	 4 046356 039000
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,172 kg
Informace v katalogu	Strana 503 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
02.05.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí U_N	< 50 V AC
	60 V DC
proudová zatížitelnost na větev max.	1 A
Max. odpor vedení	0,16 Ω /m
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C

Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Délka kabelu	2 m
Dílčí žíla, průřez	0,14 mm ²
AWG	26
Stavba vodiče: Počet lanek:	7
Dílčí žíla, materiál	pozinkovaná měď
Zkušební napětí	0,8 kV
Vnější průměr	7,6 mm
Kabel, osazení	Technika zářezových svorek, IEC 60352-4/EN 60352-4
Stínění	ne

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.