

VS-SCRJ-GOF-KU

Obj.č.: 1654358


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1654358>

Spojková vložka SCRJ, duplex, pro propojovací panel VS-PP-19-1HE-16-F, terminaloutlety VS-TO...F... a čelní deska pro zařízení k přenosu dat VS-SI-FP-2F, použitelná pro typy vláken sklo, Multimode, HCS a polymer

Ethernet

Údaje	
EAN	 4 017918 970635
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,0106 kg
Informace v katalogu	Strana 136 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
26.10.2006


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Mechanické parametry	
Počet pólů	2
Počet zásuvných míst	1
rozložení konektoru	SCRJ podle DIN EN 50377-6-1
druh vlákna	GOF, HCS, POF

průměr dutinky	2,50 mm
počet vláken	2
Cykly zapojení	≥ 500
Způsob připojení	Spojka
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 70 °C

Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál pouzdra	PBT
Materiál dutinky	Zirkonová keramika
barva držák dutinky	bílá
Druh ochrany	IP20

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.