



FLKMS-D 9 SUB/B/ZFKKDS/PE

Obj.č.: 2295949


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2295949>

Modul VARIOFACE, s pružinovou svorkou a zásuvkovým konektorem D-Sub, k montáži na NS 35/7,5 nebo NS 32, počet pólů 9

Údaje

EAN	 4 017918 448028
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,06238 kg

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
10.03.2010


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí U_N	25 V AC (48 V DC)
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	2,5 A
Počet pólů	9
Šířka	41 mm
Výška	86,8 mm

Hloubka	62 mm
ukazatel stavu	ne
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Zkušební napětí	800 V (50 Hz, 1 min.)
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů EN 50178 Základní izolace
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II
Zatěžovací rázové napětí	1,2 kV
Izolační pevnost	125 V

Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Připojení desky plošných spojů
Přípojka podle normy	IEC / EN
Způsob připojení	Připojení tažnou pružinou
Počet pólů	10
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	2,5 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	14
Délka odstranění izolace	7 mm

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.