Výtah z online katalogu

VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B

Obj.č.:: 1655137



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1655137

Držák kontaktu D-SUB, velikost Shell 1, pro 15 signálových kontaktů, druh kontaktu kolík, pro lisovací dutinkové kontakty, přímý, připevnění pomocí otvoru 3 mm, pro montážní rám a pouzdro konektoru VS-09-...

Údaje

EAN	4 046356 029070
Balení	10 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00427 kg
Informace v katalogu	Strana 212 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 01.03.2005

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Mechanické parametry

Počet pólů	15
rozložení konektoru	D-SUB 9
Cykly zapojení	≥ 500
Způsob připojení	Lisovaný spoj
Teplota prostředí (provoz)	-55 °C ... 125 °C

Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál pouzdra	Ocel žlutá chromovaná
Materiál držák kontaktu	Polyester GF

Elektrické parametry

Zatěžovací napětí (III/3)	60 V
Zatěžovací rázové napětí	1 kV
Jmenovitý proud	3 A

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace	GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kontakty		
1655276	VS-ST-CD-HD-1,0/13,5/0,37	Lisovací dutinkový kontakt, pro kontaktní vložky D-SUB s High-Density, kolík, průřez přípoje AWG 22, svinutý, pozlacený

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

D-SUB držák kontaktu



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.