


**VC-M-KV-PG16( 9-13)**

Obj.č.: 1853984

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1853984>

Dílčí šroubení Pg16, z kovu, sestávající z gumového těsnění s jedním otvorem a jedním tlakovým šroubem, pro pouzdra provedení 1, kabel [mm] 9 - 13

Údaje	
EAN	 4 017918 146313
Poznámka	Na zakázku
Balení	5 ks
Celní tarif	74153300
Váha brutto v kusech	0,0152 kg
Informace v katalogu	Strana 44 (CAT-2-2013)

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
30.10.2006

<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

**Technické údaje**

Obecná data	
Poznámka	Na vyžádání jsou pro velké rozměry kabelů k dostání rozšiřující šroubení z Pg16 na Pg21 a z Pg21 a Pg29
Materiál přitlačný šroub	Mosaz, poniklovaná
Materiál těsnění	TPE
Materiál kabelové těsnění	TPE

Klíčový otvor čepičkové matice	24 mm
Typ závitů strany těsnění	Pg16
Vnější průměr vedení	9 mm ... 13 mm
Druh ochrany	IP67
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C

### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

### Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Montáž</b>		
1854983	VC-M-KV-PG21- 0	Dílčí šroubení z kovu s gumovým těsněním bez otvoru k utěsnění, resp. pro individuální otvory

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.