

# FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK

Obj.č.: 2288914

Vyobrazení ukazuje 50-pólovou variantu


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2288914>

Kulatý kabel osazený dvěma 14pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. k přenosu 8 kanálů, délka kabelu: 1 m

## Údaje

EAN	 4 017918 057305
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,0656 kg
Informace v katalogu	Strana 504 (CAT-7-2013)

## Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
02.05.2005


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

Jmenovité napětí $U_N$	< 50 V AC
	60 V DC
proudová zatížitelnost na větev max.	1 A
Max. odpor vedení	0,16 $\Omega$ /m
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C

Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Délka kabelu	1 m
Dílčí žíla, průřez	0,14 mm <sup>2</sup>
AWG	26
Stavba vodiče: Počet lanek:	7
Dílčí žíla, materiál	pozinkovaná měď
Vnější průměr	6,4 mm
Kabel, osazení	Technika zářezových svorek, IEC 60352-4/EN 60352-4
Stínění	ne

#### Konektory na straně modulu

Počet pólů	14
Konektory	IDC / FLK – zdířkový konektor (2,54 mm)
Počet zástrček	1

#### Konektory na straně řídicí jednotky

Počet pólů	14
Konektory	IDC / FLK - zdířkový konektor (2,54 mm)
Počet zástrček	1

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.